

Aanvullende informatie t.b.v. aanleren van de RF thermostaten

- D9380 WTH Comfort RF-T draadloze ruimtethermostaat

Frequentie afwijking per versienummer

In het geval van het aanleren van de RF thermostaten (artikelnummers d9380 en d9385) dient de frequentie afwijking (frequentie offset) te worden ingevuld in het configuratiescherm van de UMR.

Voor de werking van het configuratiescherm verwijzen we naar de documentatie op de website.

Per versienummer van de RF thermostaten hebben wij een verschil in frequentie geconstateerd, die simpelweg is op te lossen door de juiste frequentie offset in de configuratie door te geven. Zoek het betreffende versienummer uit de lijst hieronder op en vul deze in bij "frequentie offset".

Frequentie offset waarde-tabel

Het versienummer bij de D9380 komt in beeld in het scherm van de thermostaat zodra de leerpuls wordt verstuurd.

Product	Versienummer	Frequentie offset
D9380	A 2.3 - 2.6	310
D9380	A 2.8	300

